



Juego de fresas de moletear, Tamaño del mango: 20mm



Datos de pedido

Número de pedido	290219 20
GTIN	4030741656903
Clase de artículo	29H

Descripción

Ejecución:

Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha.

Casquillo de metal duro para una mayor resistencia al desgaste.

Rápido ajuste de la herramienta a través del husillo de ajuste.

Contenido:

1 ud. fresa de moletear de n.º 290200 y de n.º 290210: Tam. 20

1 ud. moleta de n.º 290276 y de n.º 290281: Tam. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

2 ud. moleta de cada tam. n.º 290261: Tam. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

Descripción técnica

Sentido del corte	izquierda y derecha
para el perfil de la moleta	RBL45° 1×BR15°
para el perfil de la moleta	RBL30° 1×AA
para el perfil de la moleta	RBR45° 1×BL15°
para el perfil de la moleta	RBL30° 1×AA
para el perfil de la moleta	RBR30° 1×AA

para el perfil de la moleta	RBL30° 1×AA
para el perfil de la moleta	RGE30° 2×AA
para el perfil de la moleta	RGE45° BL/BR45°
Tipo de producto	Herramienta de moleteado

Accesorios

Fresa de moletearuniversal Tamaño del mango 16X mm	290210 16X
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 25X6/1,0 mm	290261 25X6/1,0
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 25X6/0,8 mm	290261 25X6/0,8
Fresa de moletearuniversal Tamaño del mango 20 mm	290200 20
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 25X6/1,0 mm	290276 25X6/1,0
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 25X6/1,5 mm	290261 25X6/1,5
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 25X6/1,5 mm	290276 25X6/1,5
Fresa de moletearuniversal Tamaño del mango 20 mm	290210 20
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 25X6/0,8 mm	290276 25X6/0,8