



## Fresa de moletear ECO derecha, Tamaño del mango: 12mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 290230 12     |
| GTIN              | 4030741341786 |
| Clase de artículo | 29H           |

### Descripción

#### Ejecución:

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.

para el perfil de la moleta: RAA 1×BR30°

para  $\varnothing$  de moleta  $d_1$ : 15 mm

para ancho de moleta  $b$ : 4 mm

para  $\varnothing$  de perforación de moleta  $d_2$ : 8 mm

Intervalo de trabajo: 3 - 50 mm

Casquillo MD, disco de protección, tornillo: 299920 3

### Descripción técnica

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Altura del mango                                  | 12 mm                    |
| Intervalo de trabajo                              | 3 - 50 mm                |
| Anchura del mango                                 | 12 mm                    |
| Casquillo MD, disco de protección, tornillo       | 299920 3                 |
| para $\varnothing$ de perforación de moleta $d_2$ | 8 mm                     |
| para $\varnothing$ de moleta $d_1$                | 15 mm                    |
| para ancho de moleta $b$                          | 4 mm                     |
| para el perfil de la moleta                       | RAA 1×BR30°              |
| Tipo de producto                                  | Herramienta de moleteado |

---

## Accesorios

Juego de piezas de recambio (3 piezas), casquillo MD, disco de protección, tornillo Tipo 3

299920 3