

**Fresas de MDI, TiAlN, Ø DC m7: 2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	203610 2
GTIN	4045197764645
Clase de artículo	12X

Descripción**Ejecución:**

Gracias a un mínimo de 6 dientes, se consigue una **estabilidad alta** y una **suavidad de marcha extraordinariamente elevada**. Destalonado excéntrico. **Para contorneado como operación de trabajo de acabado.**

Descripción técnica

Dirección de aproximación	horizontal
Avance f_z para contornear en acero $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,016 mm
Anchura del chaflán angular con 45°	0,05 mm
Ø de mango D_s	6 mm
Tolerancia Ø nominal	h10
Longitud de filo L_c	6,5 mm
Mango	DIN 6535 HA con h6
Número de dientes Z	6
Ø de corte D_c	2 mm
Longitud total L	62 mm
Ángulo de hélice	45 grados
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Recubrimiento	TiAlN

Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	$0,05 \times D$ en canteado
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	600 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	400 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	190 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	170 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	160 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	95 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	90 m/min	M
GG(G)	adecuado	120 m/min	K
Uni	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuada con restricciones		
seco	adecuada con restricciones		
Aire	adecuada con restricciones		

Servicios

Rectificado de mangos Tipo HB	129100 HB
-------------------------------	-----------