

**Garant****Mandrinadora de medida fija, DIN 1835 A, Ø nominal D: 29,8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	236677 29,8
GTIN	4045197769329
Clase de artículo	21S

**Descripción****Aplicación:**

Para el mandrinado de agujeros pretaladrados o colados al Ø nominal en combinación con casquillos de sujeción de excéntrica n.º 236679.

Para plaquitas de corte reversibles ISO estándar CC..0602.

**Nota:**

El Ø a taladrar no debe ser inferior a Ø d<sub>min.</sub>

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	260142 HB725
Juego tornillo para plaquita reversible	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	43 mm
Ø de mango D <sub>s</sub> h6	20 mm
Longitud total L <sub>tot</sub>	195 mm
Ø mínimo d <sub>min.</sub>	28 mm
Intervalo de ajuste con casquillo de sujeción excéntrico	29,5 - 30,3 mm
tamaño de casquillo excéntrico adecuado n.º 236679	20
Número de filos Z	1
Ø nominal D	29,8
Ángulo de punta	180 grados
Ejecuciones de mangos	DIN 1835 A

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2