



## Máquina roscadora hasta M10, Tipo: 720938



### Datos de pedido

Número de pedido	075550 720938
GTIN	4014586881256
Clase de artículo	03F

### Descripción

#### Ejecución:

- **Regulación electrónica de la velocidad de giro para una aplicación sensible.**
- **Arrastre potente para desempeñar las tareas de forma fiable.**
- **Mecanismo inversor integrado con retorno rápido.**
- **Mango sensitivo**
- **FEIN para trabajar sin fatiga de forma segura.**
- **Interruptor integral para un manejo cómodo.**

Fuente de alimentación 220 V.

#### Suministro:

**Sin portabrocas.** Incluye empuñadura adicional. Para trabajar es necesario un mandril de pinza (n.º 075580 tam. 063012) o un mandril de sujeción (n.º 075580 tam. 019009).

### Descripción técnica

Ø máximo de taladrado de roscas en acero	M10
Quality Dress	GWP 10
Portaherramientas	B12
Velocidad de giro máxima	0 - 450 min <sup>-1</sup>

Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Peso	1,6 kg
Consumo de potencia	450 W
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Máquina roscadora

## Accesorios

Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE18 V	073835 FE18
Batería de iones de LiHighPower Tipo de batería, tensión de la batería FE18 V	073834 FE18
Accesorios para máquina roscadora Tipo 063012	075580 063012
Accesorios para máquina roscadora Tipo 019009	075580 019009
Accesorios para máquina roscadora Tipo 009013	075580 009013