

## Cabezal de corte, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: DM/16



### Datos de pedido

Número de pedido	251714 DM/16
GTIN	4251414902985
Clase de artículo	29D

### Descripción

#### Ejecución:

Cabezales de corte intercambiables para **cuerpos de base antivibratorios**.

#### Aplicación:

Efecto de amortiguación de vibraciones hasta un alcance máximo de **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Código ISO cabezal de corte: DVUNR/L

Plaquita de corte adecuada: VNMG 1604..

Cuerpo de base adecuado: 264910 – 264922

Ø perforación previa mínima  $D_{\min.}$ : 50 mm

Desplazamiento central: 29 mm

Longitud total: 35 mm

### Descripción técnica

Sistema	DM
Cabezal de corte intercambiable código ISO	DVUNR/L
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	50 mm
Tamaño de placa	16 mm
Longitud total	35 mm
Desplazamiento central	29 mm
Plaquita de corte adecuada	VNMG 1604..
Calzo	259033 5
Tornillo para calzo	259027 3
Cuerpo de base adecuado	264910 – 264922
Brida, tornillo, junta tórica	259036 7
Serie	Cabezal de corte
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí

## Accesorios

Calzo	259227
Tornillo para calzo	259613
Unidad de brida	259509
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cN·m	659906 500
Punta para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15