

Cabezal de corte, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: QC/16



Datos de pedido

Número de pedido	272085 QC/16
GTIN	4251414902916
Clase de artículo	29D

Descripción

Ejecución:

Cabezales de corte intercambiables para **soportes de base antivibratorios**.

Aplicación:

Efecto de amortiguación de vibraciones hasta un alcance máximo de $\leq 14 \times D$ de mango.

Refrigeración interior: sí

Sistema: QC

Adecuado para el tamaño de la placa L: 16 mm

Cuerpo de base adecuado: 264900 – 264908

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 26 mm

Desplazamiento central: 15 mm

Longitud total: 22 mm

Tornillo de amarre para plaquita de roscar: 269432

Descripción técnica

Cuerpo de base adecuado	264900 – 264908
Sistema	QC
Longitud total	22 mm

Desplazamiento central	15 mm
Tornillo de amarre para plaquita de roscar	269023 2
Tamaño de placa	16 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	26 mm
Serie	Cabezal de corte
Adecuado para el tamaño de la placa L	16 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí

Accesorios

Tornillo de amarre	269432
--------------------	--------