

HOLEX®
VBMT 160404 Juego de 10 unidades, Clase: HBX020

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 261256 HBX020 |
| GTIN | 4045197766649 |
| Clase de artículo | 22D |

Descripción

VBMT 160404 Juego de 10 unidades HBX020 Clase: HBX020

Rompevirutas: PM

 Profundidad de corte a_p : 0,1 - 2,75 mm

 Avance f : 0,1 - 0,25 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 300 m/min

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------------|
| Avance f | 0,1 - 0,25 mm/rev, |
| Radio angular | 0,4 mm |
| Clase | HBX020 |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 80 - 300 m/min |
| Rompevirutas | PM |
| Profundidad de corte a_p | 0,1 - 2,75 mm |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido |

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Aplicación principal | P |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado |
| Material de corte | MD |
| Serie | Soporte de torneado de apriete eco |
| Serie | Soporte de torneado de apriete |
| Serie | Cabezal de corte |
| Serie | Barra de mandrinar |
| Código ISO plaquita de corte | VBMT 160404 |
| Número de cambios/cortes | 2 |
| Asignación de plaquitas | neutro |