

HOLEX®
VCMT 110304 Juego de 10 unidades, Clase: HBX130

Datos de pedido

Número de pedido	261469 HBX130
GTIN	4045197766670
Clase de artículo	22D

Descripción

VCMT 110304 Juego de 10 unidades HBX130 Clase: HBX130

Rompevirutas: MM

Profundidad de corte a_p : 0,1 - 2,75 mm

Avance f : 0,1 - 0,25 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Rompevirutas	MM
Profundidad de corte a_p	0,1 - 2,75 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Avance f	0,1 - 0,25 mm/rev,
Clase	HBX130
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Serie	Soporte de torneado de apriete eco
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Cabezal de corte
Serie	Barra de mandrinar
Código ISO plaquita de corte	VCMT 110304
Número de cambios/cortes	2
Asignación de plaquitas	neutro