

Cabezal de corte, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: DM/16



Datos de pedido

Número de pedido	261321 DM/16
GTIN	4251414902930
Clase de artículo	29D

Descripción

Ejecución:

Cabezales de corte intercambiables para **cuerpos de base antivibratorios**.

Aplicación:

Efecto de amortiguación de vibraciones hasta un alcance máximo de **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Código ISO cabezal de corte: SVUCR/L 16

Plaquita de corte adecuada: VC.. 1604..

Cuerpo de base adecuado: 264910 – 264922

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 49 mm

Desplazamiento central: 27 mm

Longitud total: 32 mm

Descripción técnica

Tornillo para plaquita	269023 3
Sistema	DM
Cuerpo de base adecuado	264910 – 264922
Desplazamiento central	27 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1604..
Tamaño de placa	16 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SVUCR/L 16
Longitud total	32 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	49 mm
Serie	Cabezal de corte
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cN·m	659906 500
Punta para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15