

## Cabezal de corte, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: DM/08



### Datos de pedido

Número de pedido	251919 DM/08
GTIN	4251414903012
Clase de artículo	29D

### Descripción

#### Ejecución:

Cabezales de corte intercambiables para **cuerpos de base antivibratorios**.

#### Aplicación:

Efecto de amortiguación de vibraciones hasta un alcance máximo de **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Sistema: DM

Cabezal de corte intercambiable código ISO: DWLNR/L 08

Plaquita de corte adecuada: WN.. 0804..

Cuerpo de base adecuado: 264910 – 264922

Ø perforación previa mínima  $D_{\min.}$ : 48 mm

Desplazamiento central: 27 mm

Longitud total: 35 mm

### Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Longitud total	35 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	48 mm

Tamaño de placa	8 mm
Tornillo para calzo	259027 4
Cuerpo de base adecuado	264910 – 264922
Brida, tornillo, junta tórica	259036 1
Desplazamiento central	27 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	DWLNRL 08
Calzo	259033 6
Sistema	DM
Serie	Cabezal de corte
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí

## Accesorios

Unidad de brida	259502
Calzo	259228
Tornillo para calzo	259614
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cN·m	659906 500
Punta para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10