

Cabezal de corte, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: DM/15**Datos de pedido**

Número de pedido	250617 DM/15
GTIN	4251414902671
Clase de artículo	29D

Descripción**Ejecución:**

Cabezales de corte intercambiables para **cuerpos de base antivibratorios**.

Aplicación:

Efecto de amortiguación de vibraciones hasta un alcance máximo de **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Código ISO cabezal de corte: DDUNR/L 15

Plaquita de corte adecuada: DNMG 1506..

Cuerpo de base adecuado: 264910 – 264922

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 48 mm

Desplazamiento central: 27 mm

Longitud total: 35 mm

Descripción técnica

Desplazamiento central	27 mm
Cuerpo de base adecuado	264910 – 264922
Brida, tornillo, junta tórica	259036 4
Sistema	DM
Plaquita de corte adecuada	DNMG 1506..
Longitud total	35 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	48 mm
Tamaño de placa	15 mm
Calzo	259033 3
Cabezal de corte intercambiable código ISO	DDUNR/L 15
Tornillo para calzo	259027 2
Serie	Cabezal de corte
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí

Accesorios

Unidad de brida	259506
Calzo	259225
Tornillo para calzo	259612
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cN·m	659906 500
Punta para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10