

Cabezal de corte, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: DM/12



Datos de pedido

Número de pedido	260009 DM/12
GTIN	4251414902428
Clase de artículo	29D

Descripción

Ejecución:

Cabezales de corte intercambiables para **cuerpos de base antivibratorios**.

Aplicación:

Efecto de amortiguación de vibraciones hasta un alcance máximo de **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Código ISO cabezal de corte: SCLCR/L 12

Plaquita de corte adecuada: CC.. 1204..

Cuerpo de base adecuado: 264910 – 264922

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 49 mm

Desplazamiento central: 27 mm

Longitud total: 32 mm

Descripción técnica

Cuerpo de base adecuado	264910 – 264922
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SCLCR/L 12
Longitud total	32 mm
Sistema	DM
Tamaño de placa	12 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..
Tornillo para plaquita	269022 3
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	49 mm
Desplazamiento central	27 mm
Serie	Cabezal de corte
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí

Accesorios

Tornillo de amarre	269406
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cN·m	659906 500
Punta para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15