

## Plaquita de tronzado/ranurado, HU7310, Ancho de tronzado w: 4mm



## Datos de pedido

Número de pedido	273664 4		
GTIN	4045197770660		
Clase de artículo	21L		

## Descripción técnica

Ancho de tronzado w	4 mm		
Tolerancia ancho de tronzado w	±0,04 mm		
Avance f	0,08 - 0,26 mm/rev,		
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado		
Material de corte	MD		
Recubrimiento	Sin revestimiento		
Aplicación principal	N		
Aplicación secundaria	Ti		
Condición de corte	ligeramente interrumpido		
Clase	HU7310		
Radio angular R	0,2 mm		
Número de cambios/cortes	2		
Perfil de plaquita de corte	neutro		
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado		

## Datos de usuario

	Uso	$\mathbf{V}_{c}$	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	350 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	350 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	50 m/min	S
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		