

Garant**Plaquita de tronzar Acabado, HB7310, Ancho de tronzado w: 4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273716 4
GTIN	4045197771377
Clase de artículo	21L

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	4 mm
Tolerancia ancho de tronzado w	$\pm 0,04$ mm
Avance f	0,06 - 0,22 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Aplicación principal	N
Aplicación secundaria	Ti
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HB7310
Radio angular R	0,2 mm
Número de cambios/cortes	2
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	350 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	350 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	50 m/min	S
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		