

Garant**Soporte para tronzar, izquierda, Ancho de tronzado / ancho de mango w:
10/1,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273751 10/1,5
GTIN	4045197766052
Clase de artículo	21W

Descripción**Ejecución:**

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes ($>1300 \text{ N/mm}^2$). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Descripción técnica

Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	4,5 mm
Anchura de función L_4	10 mm
Ancho de tronzado w	1,5 mm
Longitud total L	120 mm
Longitud de la cabeza L_1	20,5 mm
Tornillo	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Anchura del mango b	10 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo ajuste Tipo 4	279815 4
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500