

## Sistema magnético plano con perforación, Neodimio, Ø: 10mm



### Datos de pedido

Número de pedido	085932 10
GTIN	2050001839480
Clase de artículo	08Q

### Descripción

#### Ejecución:

- Resistente a temperaturas de máx. 80 °C.
- Superficie galvanizado, núcleo del imán de neodimio.
- Sistema magnético plano apantallado con una fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor de amarre de ferrita dura.

#### Aplicación:

Para sujetar, montar, montar por fijación atornillada.

### Descripción técnica

Ø	10 mm
Altura	4,5 mm
resistencia máxima a altas temperaturas	80 °C
Fuerza de sujeción nominal	13 N
Ø de perforación	3 mm
Material núcleo del imán	Neodimio
Tipo de producto	Imán de amarre plano

