

Garant
Plaquita de ranurado derecha, HU9315, Anchura de ranura m (H13): 2,15mm


Datos de pedido

Número de pedido	273900 2,15
GTIN	4045197768162
Clase de artículo	21J

Descripción técnica

Anchura de filo w	2,15 mm
Anchura de ranura m (H13)	2,15 mm
Para arandela de seguridad DIN 471/472 grosor anillo	2 mm
$t_{\text{máx.}}$	2,5 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Radio angular R	0,2 mm
Asignación de plaquitas	derecha
Clase	HU9315
Ranuras según norma	DIN 472
Ranuras según norma	DIN 471

Número de cambios/cortes	3
Aplicación principal	N
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 280 mm/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	280 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	280 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	170 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	50 m/min	S
CuZn	adecuado con restricciones	200 m/min	N
Grafito	adecuado con restricciones	70 m/min	N
continuo	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		