

Garant**Brocas de punta CN MDI 90° extralarga espiralizada, TiAlN, Ø DC h6: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	121050 10
GTIN	4045197768650
Clase de artículo	11E

Descripción**Ejecución:**

Rectificado entre puntas **exactamente centrado. Inicio de taladrado fácil y gran exactitud de forma** de la punta de centrado. Estable gracias a ranuras de viruta cortas.
≥ Ø 6 mm con superficie de arrastre HB.

Ejecución extralarga.**Aplicación:**

Con ángulo de punta de **90°** para taladrar y avellanar simultáneamente si le sucede una broca espiral con un diámetro reducido.

Nota:

Utilizar n.º de revoluciones para Ø de broca efectivo, (no de forma generalizada para Ø exterior de broca).

Descripción técnica

Ø nominal D _c	10 mm
Tolerancia de mango	h6
Longitud total L	170 mm
Avance f en acero < 1100 N/mm ²	0,03 mm/rev,
Longitud de la ranura de viruta L _c	24 mm
Ø de mango D _s	10 mm
Mango	DIN 6535 HB con h6
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI

Norma	Norma de fábrica
Tolerancia Ø nominal	h6
Ángulo de punta	90 grados
Número de filos Z	2
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca de centrar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	260 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	240 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	200 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	90 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	65 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	30 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	40 m/min	S
GG(G)	adecuado	90 m/min	K
CuZn	adecuado	200 m/min	N
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		