


LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo circular con mango Completamente INOX 0,20 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 50X15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	574255 50X15
GTIN	4017359083857
Clase de artículo	57L

Descripción**Ejecución:**

Calidades de alambre especial ondulado, Ø mango 6 mm.

Todos los elementos de acero inoxidable.

Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.

Para desoxidado, decapado, limpieza.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	15000 min ⁻¹
Ø del cepillo D ₁	50 mm
Longitud de guarnición H ₁	12 mm
Grosor de las cerdas	0,2 mm
Anchura de los filamentos L ₁	15 mm
Ø de mango D _s	6 mm

Tipo de producto

Cepillo circular