



Fresa de moletear universal, Tamaño del mango: 25mm



Datos de pedido

Número de pedido	290200 25
GTIN	4030741556814
Clase de artículo	29H

Descripción

Ejecución:

Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha.

Casquillo de metal duro para una mayor resistencia al desgaste.

Rápido ajuste de la herramienta a través del husillo de ajuste.

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado. Con asiento de 3 puntos para una posición exacta de los ejes. Seguro contra el giro radial y axial para un guiado de la herramienta óptimo.

Descripción técnica

Casquillo MD, disco de protección, tornillo	299920 1
para ancho de moleta b	6 mm
Anchura del mango	25 mm
para \varnothing de moleta d ₁	25 mm
Intervalo de trabajo	10 - 300 mm
para \varnothing de perforación de moleta d ₂	8 mm
Altura del mango	20 mm
Sentido del corte	izquierda y derecha
para el perfil de la moleta	RAA 1×BL30°
para el perfil de la moleta	RAA 1×BR30°

para el perfil de la moleta	RBL30° 1×AA
para el perfil de la moleta	RBR30° 1×AA
para el perfil de la moleta	RBR45° 1×BL15°
para el perfil de la moleta	RBL45° 1×BR15°
Tipo de producto	Herramienta de moleteado

Accesorios

Juego de piezas de recambio (3 piezas), casquillo MD, disco de protección, tornillo Tipo 1	299920 1
--	----------