



## Herramienta de molear universal, Tamaño del mango: 25mm



### Datos de pedido

Número de pedido	290010 25
GTIN	4030741660672
Clase de artículo	29H

### Descripción

#### Ejecución:

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.

Espiga corredera de metal duro para una mayor resistencia al desgaste.

**Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha. Click-Pin:** Para el cambio más rápido y seguro de la moleta.

### Descripción técnica

Espiga corredera	299910 4
Intervalo de trabajo	15 - 220 mm
para $\varnothing$ de moleta $d_1$	25 mm
Altura del mango	20 mm
Anchura del mango	25 mm
para ancho de moleta $b$	8 mm
para $\varnothing$ de perforación de moleta $d_2$	6 mm
Sentido del corte	izquierda y derecha
para el perfil de la moleta	RAA 2×AA
para el perfil de la moleta	RBR 2×BL
para el perfil de la moleta	RBL 2×BR

para el perfil de la moleta	RGE30° BL/BR30°
para el perfil de la moleta	RGE45° BL/BR45°
Tipo de producto	Herramienta de moleteado

---

## Accesorios

Espiga corredera MDMD Tipo 4	299910 4
------------------------------	----------