

Garant**Punto rotativo con indicador de la presión, Cono Morse: 5****Datos de pedido**

Número de pedido	321335 5
GTIN	4045197774507
Clase de artículo	31Z

Descripción**Ejecución:**

- **Herramienta completa templada y rectificada.**
- **Con insertos intercambiables.**
- **El cuerpo y la punta rotatoria están forjados en estampa y templados.**
- **Rodamientos de rodillos precisos, alta precisión de concentricidad.**
- **La obturación especial impide la penetración de suciedad y líquido refrigerante.**
- **Sin mantenimiento gracias a la lubricación constante.**

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.

La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Gracias a los 6 insertos distintos, especialmente apropiados para la fabricación individual de las más diversas piezas de trabajo.

Suministro:

1 punto rotativo n.º 320659, 1 grano de copiado 60° / 30°, grano de copiado pequeño 60°, grano de copiado grande 60°, cono 60°, cono hueco 60°, grano hueco 60°.

Incluye caja modular con inserto de espuma.

Partes opcionales:

Insertos intercambiables n.º 320625 - 320631.

Ø de carcasa D: 96 mm

Fallo de concentricidad máximo: 0,01 mm

Velocidad de giro máxima: 2600 min⁻¹

Para peso de la pieza de trabajo: 800 kg

Longitud 1: 72 mm

L₂: 14 mm

Descripción técnica

Ø de carcasa D	96 mm
L ₂	14 mm
Fallo de concentricidad máximo	0,01 mm
Adecuado para el código de color	K24
Longitud 1	72 mm
Velocidad de giro máxima	2600 min ⁻¹
Cono Morse	CM5
Ø del mango D ₂	42 mm
Para peso de la pieza de trabajo	800 kg
Ø exterior D ₁	24 mm
Tipo de producto	Punta de centrado