

## Cabezal de corte, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: QC/11



### Datos de pedido

Número de pedido	261321 QC/11
GTIN	4251414902947
Clase de artículo	29D

### Descripción

#### Ejecución:

Cabezales de corte intercambiables para **cuerpos de base antivibratorios**.

#### Aplicación:

Efecto de amortiguación de vibraciones hasta un alcance máximo de **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Código ISO cabezal de corte: SVUCR/L 11

Plaquita de corte adecuada: VC.. 1103..

Cuerpo de base adecuado: 264900 – 264908

Ø perforación previa mínima  $D_{\min.}$ : 26 mm

Desplazamiento central: 16 mm

Longitud total: 20 mm

### Descripción técnica

Longitud total	20 mm
Tamaño de placa	11 mm
Sistema	QC
Desplazamiento central	16 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SVUCR/L 11
Cuerpo de base adecuado	264900 – 264908
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	26 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Serie	Cabezal de corte
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquitas reversibles 10 piezas	269413
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cN·m	659906 500
Punta para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8