

## Cabezal de corte, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: DM/12



### Datos de pedido

Número de pedido	250027 DM/12
GTIN	4251414902442
Clase de artículo	29D

### Descripción

#### Ejecución:

Cabezales de corte intercambiables para **cuerpos de base antivibratorios**.

#### Aplicación:

Efecto de amortiguación de vibraciones hasta un alcance máximo de **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Código ISO cabezal de corte: DCLNR/L

Plaquita de corte adecuada: CN.. 1204..

Cuerpo de base adecuado: 264910 – 264922

Ø perforación previa mínima  $D_{\min.}$ : 48 mm

Desplazamiento central: 27 mm

Longitud total: 35 mm

### Descripción técnica

Tornillo para calzo	259027 2
Tamaño de placa	12 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	48 mm
Calzo	259033 2
Brida, tornillo, junta tórica	259036 3
Cabezal de corte intercambiable código ISO	DCLNR/L
Sistema	DM
Cuerpo de base adecuado	264910 – 264922
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Desplazamiento central	27 mm
Longitud total	35 mm
Serie	Cabezal de corte
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí

## Accesorios

Calzo	259224
Unidad de brida	259505
Tornillo para calzo	259612
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cN·m	659906 500
Punta para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10