

Cabezal de corte, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: DM/12**Datos de pedido**

Número de pedido	250028 DM/12
GTIN	4251414902459
Clase de artículo	29D

Descripción**Ejecución:**

Cabezales de corte intercambiables para **cuerpos de base antivibratorios**.

Aplicación:

Efecto de amortiguación de vibraciones hasta un alcance máximo de **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Código ISO cabezal de corte: DCLNR/L

Plaquita de corte adecuada: CN.. 1204..

Cuerpo de base adecuado: 264910 – 264922

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 48 mm

Desplazamiento central: 27 mm

Longitud total: 35 mm

Descripción técnica

Calzo	259033 2
Cabezal de corte intercambiable código ISO	DCLNR/L
Longitud total	35 mm
Cuerpo de base adecuado	264910 – 264922
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	48 mm
Sistema	DM
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Tornillo para calzo	259027 2
Desplazamiento central	27 mm
Brida, tornillo, junta tórica	259036 3
Tamaño de placa	12 mm
Serie	Cabezal de corte
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí

Accesorios

Unidad de brida	259505
Calzo	259224
Tornillo para calzo	259612
Punta para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cN·m	659906 500