



Fresa con mango cilíndrico para roscar 2 × D, TiAlN, MF: 12X1



Datos de pedido

Número de pedido	139680 12X1
GTIN	4045197778284
Clase de artículo	12J

Descripción

Ejecución:

Perfil de rosca corregido para fresar **rosca fina interior exacta** (prestar atención a las posibilidades de sujeción estable). **Alimentación interna de refrigerante.**

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.

Forma **HB**: pedir con n.º **139680 + 129100 HB**.

Forma **HE**: pedir con n.º **139680 + 129100 HE**.

Descripción técnica

Número de ranuras de sujeción	4
Longitud del mango L_s	40 mm
Paso de rosca	1 mm
\varnothing de mango D_s	10 mm
Longitud total L	75 mm
Número de dientes Z	4
Avance f_z en acero < 900 N/mm ²	0,04 mm
Refrigeración interior	sí
Profundidad de rosca	26,5 mm
Tamaño de rosca	M12×1
\varnothing nominal D_c	7,95 mm

Longitud de filo L_c	26,5 mm
Recubrimiento	TiAlN
Tipo de rosca	MF
Tipo de rosca	MF-LH
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	MDI
Norma rosca	DIN 13
Mango	DIN 6535 HA con h6
Empleo con tipo de perforación	hasta $2 \times D$ en agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	hasta $2 \times D$ en agujero pasante
anillo de color	verde
Aplicación interior/exterior	interior
Tipo de producto	Fresa de roscado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	220 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	220 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	170 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	170 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	60 m/min	S
GG(G)	adecuado	120 m/min	K
CuZn	adecuado	180 m/min	N

Uni	adecuado
húmedo máximo	adecuado
Servicios	
Rectificado de mangos Tipo HB	129100 HB
Rectificado de mangos Tipo HE	129100 HE