

Cabezal de corte, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: DM/08



Datos de pedido

Número de pedido	251918 DM/08
GTIN	4251414903005
Clase de artículo	29D

Descripción

Ejecución:

Cabezales de corte intercambiables para **cuerpos de base antivibratorios**.

Aplicación:

Efecto de amortiguación de vibraciones hasta un alcance máximo de **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Sistema: DM

Cabezal de corte intercambiable código ISO: DWLNR/L 08

Plaquita de corte adecuada: WN.. 0804..

Cuerpo de base adecuado: 264910 – 264922

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 48 mm

Desplazamiento central: 27 mm

Longitud total: 35 mm

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Cabezal de corte intercambiable código ISO	DWLNR/L 08
Tamaño de placa	8 mm

Longitud total	35 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	48 mm
Sistema	DM
Brida, tornillo, junta tórica	259036 5
Calzo	259033 6
Desplazamiento central	27 mm
Tornillo para calzo	259027 4
Cuerpo de base adecuado	264910 – 264922
Serie	Cabezal de corte
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí

Accesorios

Calzo	259228
Tornillo para calzo	259614
Unidad de brida	259507
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cN·m	659906 500
Punta para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10