

Cabezal de corte, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: DM/15



Datos de pedido

Número de pedido	250618 DM/15
GTIN	4251414902695
Clase de artículo	29D

Descripción

Ejecución:

Cabezales de corte intercambiables para **cuerpos de base antivibratorios**.

Aplicación:

Efecto de amortiguación de vibraciones hasta un alcance máximo de **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Código ISO cabezal de corte: DDUNR/L 15

Plaquita de corte adecuada: DNMG 1506..

Cuerpo de base adecuado: 264910 – 264922

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 48 mm

Desplazamiento central: 27 mm

Longitud total: 35 mm

Descripción técnica

Sistema	DM
Plaquita de corte adecuada	DNMG 1506..
Longitud total	35 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	48 mm
Desplazamiento central	27 mm
Cuerpo de base adecuado	264910 – 264922
Calzo	259033 3
Cabezal de corte intercambiable código ISO	DDUNR/L 15
Brida, tornillo, junta tórica	259036 4
Tornillo para calzo	259027 2
Tamaño de placa	15 mm
Serie	Cabezal de corte
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí

Accesorios

Tornillo para calzo	259612
Unidad de brida	259506
Calzo	259225
Punta para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cN·m	659906 500