

Garant**CNMG 09T304, Clase: HB7010-1**

Datos de pedido

Número de pedido	250150 HB7010-1
GTIN	4045197779076
Clase de artículo	21G

Descripción

CN. G 09T304 HB7010-1 Clase: HB7010-1

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 8 mmAvance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 440 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	SM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 m/min
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	continuo
Clase	HB7010-1

Profundidad de corte a_p	0,5 - 8 mm
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 09T304
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado