

Sistema magnético plano con perforación, Neodimio, Ø: 48mm



Datos de pedido

Número de pedido	085932 48
GTIN	2050001849205
Clase de artículo	08Q

Descripción

Ejecución:

- Resistente a temperaturas de máx. 80 °C.
- Superficie galvanizado, núcleo del imán de neodimio.
- Sistema magnético plano apantallado con una fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor de amarre de ferrita dura.

Aplicación:

Para sujetar, montar, montar por fijación atornillada.

Descripción técnica

Ø	48 mm
Fuerza de sujeción nominal	870 N
Altura	11,5 mm
Ø de perforación	8,5 mm
resistencia máxima a altas temperaturas	80 °C
Material núcleo del imán	Neodimio
Tipo de producto	Imán de amarre plano

