

Garant**CNMG 120404, Clase: HB7010-1**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido | 250156 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197779090 |
| Clase de artículo | 21G |

Descripción

CNMG 120404 HB7010-1 Clase: HB7010-1
Rompevirutas: SM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 8 mm
Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 440 m/min

Descripción técnica

| | |
|---|-------------------|
| Aplicación principal | P |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 120 - 440 m/min |
| Clase | HB7010-1 |
| Profundidad de corte a_p | 0,5 - 8 mm |
| Condición de corte | continuo |
| Avance f | 0,2 - 0,5 mm/rev, |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Rompevirutas | SM |
| Radio angular | 0,4 mm |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado |
| Material de corte | HM |
| Código ISO plaquita de corte | CNMG 120404 |
| Número de cambios/cortes | 4 |
| Tolerancia | M |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |