

**Garant**
**CNMG 160612, Clase: HB7010-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	250170 HB7010-1
GTIN	4045197779649
Clase de artículo	21G

### Descripción

CNMG 160612 HB7010-1 Clase: HB7010-1

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 8 mm

Avance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 440 m/min

### Descripción técnica

Clase	HB7010-1
Condición de corte	continuo
Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 440 m/min
Radio angular	1,2 mm
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 8 mm

Rompevirutas	SM
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160612
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado