

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
50/19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250036 50/19
GTIN	4045197772329
Clase de artículo	21T

**Descripción****Ejecución:**

PCLNR 95° Barras de mandrinar para plaquitas de corte reversibles CN.

**Descripción técnica**

Longitud total L	350 mm
Palanca articulada	259015 13
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	63 mm
Juego de espigas elásticas	259047 5
Tamaño de placa	19 mm
Longitud de sujeción $L_2$	48 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 13
Calzo	259031 36
Desplazamiento central $L_3$	35 mm
Juego de resortes	259044 7
Código ISO Soporte	A50U PCLNR/L19
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1906..
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Ø de mango $D_s$	50 mm

Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Palanca articulada Tipo 13	259015 13
Tornillo de palanca articulada Tipo 13	259018 13
Calzo Tipo 36	259031 36
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 4 mm	674242 4
Juego de resortes 10 piezas Tipo 7	259044 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500