

**Garant**
**CNMM 120408, Clase: HB7010-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	250452 HB7010-1
GTIN	4045197779762
Clase de artículo	21G

### Descripción

CNMM 120408 HB7010-1 Clase: HB7010-1  
 Rompevirutas: SR  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 2 - 10 mm  
 Avance  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 100 - 375 m/min

### Descripción técnica

Aplicación principal	P
Avance $f$	0,4 - 1,2 mm/rev,
Rompevirutas	SR
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 375 m/min
Profundidad de corte $a_p$	2 - 10 mm
Clase	HB7010-1
Radio angular	0,8 mm

Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMM 120408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado