



Fresa toroidal de MDI HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, Ø DC / R1: 4/0,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	206357 4/0,5
GTIN	4045197769084
Clase de artículo	12X

Descripción

Ejecución:

Tolerancia: radio de corte $R_1 = \pm 0,03 \text{ mm}$.

Ventaja:

Fresa HPC con diferentes radios angulares para todas las transiciones radiales.
Forma de las ranuras optimizada, talón excéntrico, espacios de viruta grandes.

Descripción técnica

Voladizo L_1 incl. cuello	15 mm
Longitud de filo L_c	11 mm
Ø de mango D_s	6 mm
Avance f_z para contornear en acero $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Número de dientes Z	4
Longitud total L	57 mm
Ø de corte D_c	4 mm
Ø de cuello D_1	3,8 mm
Radio de filo R_1	0,5 mm
Avance f_z para fresado de ranuras en acero $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Mango	DIN 6535 HB con h6
Ángulo de hélice	38 grados
Serie	Pro Steel

Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Tolerancia Ø nominal	0 / -0,03
Características ángulo espiral	desigual
División de los cortes	desigual
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte $1 \times D$
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte $1 \times D$
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	verde
Tipo de producto	Fresa tórica

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	260 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	240 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	80 m/min	M
GG(G)	adecuado	250 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

Aire

adecuado