

Garant
DNMG 110408, Clase: HB7010-1


Datos de pedido

Número de pedido	250654 HB7010-1
GTIN	4045197779830
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 110408 HB7010-1 Clase: HB7010-1
 Rompevirutas: SS
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 500 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Clase	HB7010-1
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Rompevirutas	SS

Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 500 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DNMG 110408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado