

**Garant****DNMG 150608, Clase: HB7010-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	250762 HB7010-1
GTIN	4045197779892
Clase de artículo	21G

## Descripción

DNMG 150608 HB7010-1 Clase: HB7010-1  
Rompevirutas: SM  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Avance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 440 m/min

## Descripción técnica

Aplicación principal	P
Clase	HB7010-1
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Radio angular	0,8 mm
Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/rev,
Condición de corte	continuo

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 440 m/min
Rompevirutas	SM
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado