


LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo circular con mango microabrasivo, SiC grano 320, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 30X6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	574450 30X6
GTIN	4017359111352
Clase de artículo	57L

Descripción**Ejecución:**

Cerdas de nailon con carburo de silicio, montadas a presión en casquillo de acero; Ø mango 6 mm.

Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado. Rectificado en seco y en húmedo de aluminio, acero, acero inoxidable y plásticos. Temperatura de aplicación máxima 80°C.

Descripción técnica

Ø del cepillo D ₁	30 mm
Longitud de guarnición H ₁	6 mm
Velocidad de giro máxima	15000 min ⁻¹
N.º revoluciones recomend.	6000 min ⁻¹
Ø de mango D _s	6 mm
Símbolo de medio abrasivo	SiC

Tipo de producto

Cepillo circular