

Garant
TNMG 160404, Clase: HB7010-1


Datos de pedido

Número de pedido	251432 HB7010-1
GTIN	4045197780195
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	SS
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 500 m/min
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Clase	HB7010-1
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160404
Número de cambios/cortes	6

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado