

**Garant**
**VNMG 160408, Clase: HB7010-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	251734 HB7010-1
GTIN	4045197780249
Clase de artículo	21G

### Descripción

VNMG 160408 HB7010-1 Clase: HB7010-1  
 Rompevirutas: SS  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Avance  $f$ : 0,08 - 0,4 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 150 - 500 m/min

### Descripción técnica

Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SS
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	150 - 500 m/min
Clase	HB7010-1
Avance $f$	0,08 - 0,4 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 2 mm

Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado