



Fresa de molear ECO derecha, Tamaño del mango: 20mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 290230 20 |
| GTIN | 4030741341816 |
| Clase de artículo | 29H |

Descripción

Ejecución:

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.

para el perfil de la moleta: RAA 1×BR30°

para \varnothing de moleta d_1 : 25 mm

para ancho de moleta b : 6 mm

para \varnothing de perforación de moleta d_2 : 8 mm

Intervalo de trabajo: 10 - 300 mm

Casquillo MD, disco de protección, tornillo: 299920 2

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------------|
| Altura del mango | 20 mm |
| Intervalo de trabajo | 10 - 300 mm |
| Anchura del mango | 20 mm |
| Casquillo MD, disco de protección, tornillo | 299920 2 |
| para \varnothing de perforación de moleta d_2 | 8 mm |
| para \varnothing de moleta d_1 | 25 mm |
| para ancho de moleta b | 6 mm |
| para el perfil de la moleta | RAA 1×BR30° |
| Tipo de producto | Herramienta de moleteado |

Accesorios

Juego de piezas de recambio (3 piezas), casquillo MD, disco de protección, tornillo Tipo 2

299920 2