



Herramienta de molear universal, Tamaño del mango: 20mm



Datos de pedido

Número de pedido	290010 20
GTIN	4030741658020
Clase de artículo	29H

Descripción

Ejecución:

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.

Espiga corredera de metal duro para una mayor resistencia al desgaste.

Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha. Click-Pin: Para el cambio más rápido y seguro de la moleta.

Descripción técnica

Altura del mango	20 mm
Intervalo de trabajo	10 - 110 mm
para \varnothing de moleta d_1	20 mm
para \varnothing de perforación de moleta d_2	6 mm
Espiga corredera	299910 4
Anchura del mango	20 mm
para ancho de moleta b	8 mm
Sentido del corte	izquierda y derecha
para el perfil de la moleta	RAA 2×AA
para el perfil de la moleta	RBR 2×BL
para el perfil de la moleta	RBL 2×BR

para el perfil de la moleta	RGE30° BL/BR30°
para el perfil de la moleta	RGE45° BL/BR45°
Tipo de producto	Herramienta de moleteado

Accesorios

Espiga corredera MDMD Tipo 4	299910 4
------------------------------	----------