

**Garant**
**WNMG 060408, Clase: HB7010-1**


## Datos de pedido

Número de pedido	252064 HB7010-1
GTIN	4045197780324
Clase de artículo	21G

## Descripción

WN. G 060408 HB7010-1 Clase: HB7010-1

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

 Avance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rev,

 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 440 m/min

## Descripción técnica

Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 440 m/min
Rompevirutas	SM
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 4 mm
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Clase	HB7010-1

Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	WNMG 060408
Número de cambios/cortes	6
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado