

Garant**Punto rotativo 60° / 30°, Cono Morse: 5****Datos de pedido**

Número de pedido	320647 5
GTIN	4045197774125
Clase de artículo	31Z

Descripción**Ejecución:**

- **Modelo ligero con carcasa delgada.**
- **Rodamientos de rodillos precisos para una alta precisión de concentricidad.**
- **Sin mantenimiento, gracias a la lubricación permanente.**
- **La obturación especial impide la penetración de suciedad y de líquido refrigerante.**
- **Mango CM templado y rectificado.**

Con punta alargada, ángulo de punta 60° / 30°.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.

La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Principalmente para el mecanizado de piezas pequeñas y muy pequeñas en tornos grandes y pequeños.

La punta rotatoria alargada facilita un acceso sin obstáculos de la herramienta de torno a la cara plana de la pieza de trabajo. Especialmente indicado para el torneado copiador.

Ø de carcasa D: 58 mm

Longitud útil B: 116 mm

máximo Ø de punta 60° A: 30 mm

máximo Ø de punta 30° A: 12 mm

Fallo de concentricidad máximo: 0,005 mm

Longitud de punta C: 48 mm

Descripción técnica

Longitud útil B	116 mm
Para peso de la pieza de trabajo	1400 kg
Cono Morse	CM5
máximo Ø de punta 60° A	30 mm
Longitud de punta C	48 mm
Fallo de concentricidad máximo	0,005 mm
Ø de carcasa D	58 mm
Velocidad de giro máxima	4000 min ⁻¹
máximo Ø de punta 30° A	12 mm
Tipo de producto	Punta de centrado