

**Garant**
**WNMG 080412, Clase: HB7010-1**


## Datos de pedido

Número de pedido	252072 HB7010-1
GTIN	4045197780355
Clase de artículo	21G

## Descripción

WNMG 080412 HB7010-1 Clase: HB7010-1

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Avance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 440 m/min

## Descripción técnica

Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/rev,
Aplicación principal	P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 440 m/min
Radio angular	1,2 mm
Clase	HB7010-1
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 4 mm

Rompevirutas	SM
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080412
Número de cambios/cortes	6
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado