

Garant
CCMT 120408, Clase: HB7010-1


Datos de pedido

Número de pedido	260066 HB7010-1
GTIN	4045197780430
Clase de artículo	21G

Descripción

CCMT 120408 HB7010-1 Clase: HB7010-1
 Rompevirutas: SS
 Tolerancia: MF
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Avance f : 0,05 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 500 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SS
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 500 m/min
Aplicación principal	P

Clase	HB7010-1
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120408
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado