

Garant
TCMT 110202, Clase: HB7010-1


Datos de pedido

Número de pedido	260950 HB7010-1
GTIN	4045197780676
Clase de artículo	21G

Descripción

TCMT 110202 HB7010-1 Clase: HB7010-1

Rompevirutas: SS

 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 500 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Aplicación principal	P
Radio angular	0,2 mm
Clase	HB7010-1
Rompevirutas	SS
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 500 m/min

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110202
Número de cambios/cortes	3
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado