

Garant
TCMT 16T308, Clase: HB7010-1

Datos de pedido

Número de pedido	260988 HB7010-1
GTIN	4045197780737
Clase de artículo	21G

Descripción

TCMT 16T308 HB7010-1 Clase: HB7010-1
 Rompevirutas: SM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 440 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7010-1
Aplicación principal	P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 m/min
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SM

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T308
Número de cambios/cortes	3
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado