

Garant
VBMT 160404, Clase: HB7010-1


Datos de pedido

Número de pedido	261152 HB7010-1
GTIN	4045197780775
Clase de artículo	21G

Descripción

VBMT 160404 HB7010-1 Clase: HB7010-1
 Rompevirutas: SS
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f: 0,05 - 0,2 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 500 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Aplicación principal	P
Rompevirutas	SS
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Clase	HB7010-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 500 m/min
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm

Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160404
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado